

**Broca de furação térmica plana (sem colar) longa Uni, Rosca: M5****Dados do pedido**

Número do pedido	080757 M5
GTIN	4069515008921
Classe de artigo	BAW

**Descrição****Versão:**

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica plana (sem colar).

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

**Utilização:**

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

**Indicado para:**

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

**Descrição técnica**

Espessura do material	0,7 - 4 mm
#Ø do furo roscado	4,5 mm
Ø da haste	6 mm

## Ficha de dados

n.º de rotações recomendado	2600 r,p,m,
para rosca M	M5
potência de acionamento recomendada	1 kW
Tipo de produto	Brocas de furação térmica