

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 5xD, Ø DC: 15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236604 15
GTIN	4047109206458
Classe de artigo	24P

Descrição**Modelo:****Tolerância do furo:** D – 0,1/+ 0,35**Utilização:**

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605 – 236610.

Recomendação:**Ao marcar**, reduzir o avanço para 70%.**Instrução:**

- **Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.**
- **Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® disponíveis a pedido.**
- **Perfuração fora de eixo até $V_{\text{máx}} = 0,25$ mm.**
- **$\varnothing = D + 0,5$ mm máximo alcançável mediante ajuste.**
- **Versão com haste PSC disponível a pedido.**

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Número de arestas de corte Z	1
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 040204 10-...
Ø da haste ABS® D _s	50 mm
Comprimento útil L ₁	75 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	15

para Ø em polegadas	19/32 polegada
Projeção L _A	103 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	5×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 5IP1	239652 5IP1
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,38	211750 0,38
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP