


Lâmina de punção KOMET® HSS-Co5, Largura b: A4,15mm



Dados do pedido

Número do pedido	240020 A4,15
GTIN	4047109015784
Classe de artigo	24H

Descrição

Utilização:

Para a produção de ranhuras externas para anéis de retenção. A largura da lâmina corresponde à tolerância válida H11 para ranhuras de retenção. As lâminas só precisam de ser retificadas na parte frontal.

Descrição técnica

para largura do anel de retenção	4 mm
suporte adequado	A1/2A
Altura h	16 mm
Largura b	4,15 mm
Comprimento total L	150 mm
Óleo de corte	HSS Co 5
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear