

**Porca deslizante em T comprida, Medida nominal das ranhuras em T/rosca: 12/M10****Dados do pedido**

Número do pedido	375326 12/M10
GTIN	4069515011754
Classe de artigo	32H

Descrição**Utilização:**

Particularmente adequado para máquinas de precisão para proteger as ranhuras da mesa.

Material:

Temperada, em preto.

Descrição técnica

Rosca	M10
Largura e	18 mm
Comprimento	36 mm
Medida nominal das ranhuras em T	12 mm
Altura k	7 mm
Largura a	11,7 mm
Altura da pedra	14 mm
Tipo	508L
Tipo de produto	Porca deslizante

