

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L_4	25 mm
Comprimento da cabeça L_1	20 mm
Tamanho da placa	12 mm
Calço	269005 6
Código ISO do suporte	SCLCR/L 2020K12
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Parafuso para calço	269013 5
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Calço Tipo 6	269005 6
Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500