

Ficha de dados



Parafuso de ranhura em T (8.8.) completo, Tipo: 2824250



Dados do pedido

Número do pedido	375301 2824250
GTIN	4069515012089
Classe de artigo	32H

Descrição

Versão:

Parafuso de ranhura em T, temperado, preto, classe de resistência 8.8.

Norma:

DIN 787

Material fornecido:

Completo com anilha n.º 375341

Acessórios especiais:

Anilhas, ver n.º 35341 e porcas altas, ver n.º 375386.

Nota:

- **Exemplo de leitura – tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.**

Descrição técnica

Altura k	18 mm
largura da pedra estreita a	27,7 mm
Comprimento da rosca b	170 mm
Medida nominal das ranhuras em T	28 mm
Tipo	787
Rosca G	M24
Comprimento L	250 mm

Ficha de dados

Largura da pedra e	44 mm
Tipo de produto	Parafuso com ranhura