

**Aço de rosca interna rosca à direita KOMET® Forma 60° (métrica), Tipo: B01****Dados do pedido**

Número do pedido	240084 B01
GTIN	4047109016859
Classe de artigo	24H

**Descrição****Modelo:**

Perfil de corte preciso testado microscopicamente. Económico graças à retificação repetida na face de corte.

Tamanhos com designação adicional **L = haste alongada.**

**Óleo de corte:**

**HSS/Co10** – para materiais difíceis de processar.

**Instrução:**

**Para suportes de haste de perfuração adequados, ver n.º 240070 e n.º 240072.**

**Descrição técnica**

Comprimento total	60 mm
Tipo	B01
para furos de Ø a partir de	3 mm
Profundidade de perfuração	16 mm
para passo até	1 mm
Ø da haste	8 mm
Óleo de corte	HSS Co 10
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar