

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 10/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	10 mm
Código ISO do suporte	SCLCR/L 1010E06
Comprimento da cabeça L ₁	10 mm
Tamanho da placa	6 mm
Largura funcional L ₄	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Comprimento total L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22

269028 22