

Mahr

**Comparador de alavanca digital, comprimento do braço medidor 14,5 mm,
Área de medição conforme a direcção/Ø da caixa: 0,9/45**



Dados do pedido

Número do pedido	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Comparador de alavanca digital com visor digital e analógico **Leitura 1/1000**.

Modo de medição: Normal/MIN/MAX/MAX-MIN. É possível introduzir um fator de correção.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, cavilha de aperto Ø 8 mm, chave de apalpador, apalpador de MD Ø 2 mm.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498951. Ver n.º 436210; 436240 para apalpadores sobresselentes.

Descrição técnica

Leitura	0,001 mm
Margem de reversão do valor medido f_u	3 μ m
Força de medição	0,15 N
Área de rotação	2×110 grau

Ficha de dados

Margem de desvio f_e	5 μm
\varnothing do veio de fixação h6	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
Calibração	C5
Tipo de produto	Comparador de alavanca

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/436501-0,9/45>