

CNMG 120408, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	250371 CA510
GTIN	4960664696956
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	1 - 10 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Quebra-aparas	PH
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar