

**Broca de furação térmica plana (sem colar) longa Inox, Rosca: M10****Dados do pedido**

Número do pedido	080758 M10
GTIN	4069515014342
Classe de artigo	BAW

Descrição**Versão:**

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica plana (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Utilização:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descrição técnica

#Ø do furo roscado	9,3 mm
Ø da haste	10 mm
n.º de rotações recomendado	2100 r,p,m,

Ficha de dados

Espessura do material	0,7 - 3 mm
potência de acionamento recomendada	1,7 kW
para rosca M	M10
Tipo de produto	Brocas de furação térmica