

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/09mm



Dados do pedido

Número do pedido	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	20 mm
Comprimento da cabeça L ₁	17 mm
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 1
Largura funcional L ₄	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Código ISO do suporte	SCLCR/L 2020K09
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 1	269005 1
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500