

**CNMG 120412, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	1 - 10 mm
Raio do canto	1,2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Quebra-aperas	PH
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar