

## Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/09mm



### Dados do pedido

Número do pedido	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Classe de artigo	21T

### Descrição técnica

Tamanho da haste	25 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Tamanho da placa	9 mm
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 1
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	SCLCR/L 2525M09
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	19 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Calço Tipo 1	269005 1
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500