

**CNMG 190608, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	1 - 10 mm
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aparas	PH
Condição de corte	contínuo
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 190608
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar