

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	SCLCR/L 1616H12
Largura funcional L ₄	20 mm
Parafuso para calço	269013 5
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Calço	269005 6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Tamanho da haste	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
Calço Tipo 6	269005 6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500