

**Aço de rosca interna rosca à direita KOMET® Forma 55° (Whitworth), Tipo: B03****Dados do pedido**

Número do pedido	240088 B03
GTIN	4047109017085
Classe de artigo	24H

Descrição**Versão:**

Perfil de corte preciso testado microscopicamente. Económico graças à retificação repetida na face de corte.

Tamanhos com designação adicional **L = haste alongada**.

Material de corte:

HSS/Co10 – para materiais difíceis de processar.

Nota:

Para suportes de haste de perfuração adequados, ver n.º 240070 e n.º 240072.

Descrição técnica

Profundidade de perfuração	26 mm
para passo	16–50 passos/polegadas
Tipo	B03
para furos de Ø a partir de	7 mm
Comprimento total	65 mm
Ø da haste	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar