

**Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 5xD, Ø DC: 33,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236604 33,5
GTIN	4047109286313
Classe de artigo	24P

**Descrição****Modelo:****Tolerância do furo:** D – 0,1/+ 0,35**Utilização:**

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605 – 236610.

**Recomendação:****Ao marcar,** reduzir o avanço para 70%.**Instrução:**

- Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
- Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® disponíveis a pedido.
- Perfuração fora de eixo até  $V_{\text{máx}} = 0,25$  mm.
- $\varnothing = D + 0,5$  mm máximo alcançável mediante ajuste.
- Versão com haste PSC disponível a pedido.

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Ø da haste ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 110408 38-...
Número de arestas de corte Z	1
Comprimento útil L <sub>1</sub>	170 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	33,5

Projeção L <sub>A</sub>	210 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	5×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 15IP1	239652 15IP1
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 15IP	239652 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8	211750 2,8
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP