

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK6115, Designação do tipo W80:
10-010****Dados do pedido**

Número do pedido	236607 10-010
GTIN	4047109204331
Classe de artigo	24R

Descrição**Instrução:**

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descrição técnica

Designação	10-010
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,07 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 040204-01
Série	KUB Pentron®
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK6115
Tipo	GG(G)
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		