

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 5×D, Ø DC: 19,5mm



Dados do pedido

Número do pedido	236604 19,5
GTIN	4047109181748
Classe de artigo	24P

Descrição

Modelo:**Tolerância do furo:** D – 0,1/+ 0,35**Utilização:**

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605 – 236610.

Recomendação:**Ao marcar**, reduzir o avanço para 70%.**Instrução:**

- Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
- Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® disponíveis a pedido.
- Perfuração fora de eixo até $V_{\text{máx}} = 0,25$ mm.
- $\varnothing = D + 0,5$ mm máximo alcançável mediante ajuste.
- Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descrição técnica

Ø da haste ABS® D _s	50 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de arestas de corte Z	1
Comprimento útil L ₁	100 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 060206 18-...
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	19,5

Projeção L _A	132 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	5×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,0	211750 1,0
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP