

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 5×D, Ø DC: 24mm



Dados do pedido

Número do pedido	236604 24
GTIN	4047109181830
Classe de artigo	24P

Descrição

Modelo:**Tolerância do furo:** D – 0,1/+ 0,35**Utilização:**

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605 – 236610.

Recomendação:**Ao marcar**, reduzir o avanço para 70%.**Instrução:**

- Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
- Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® disponíveis a pedido.
- Perfuração fora de eixo até $V_{\text{máx}} = 0,25$ mm.
- $\varnothing = D + 0,5$ mm máximo alcançável mediante ajuste.
- Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 080308 24-...
Ø da haste ABS® D _s	50 mm
Número de arestas de corte Z	1
Comprimento útil L ₁	120 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	24

Projeção L _A	152 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	5×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP1	239652 8IP1