

**Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 5/03mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	6 mm
Código ISO do suporte	E05H SCLCR/L03
Desvio central $L_3$	3 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	10 mm
Tamanho da placa	3 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 19
Comprimento total $L$	100 mm
Altura de fixação $L_2$	4,8 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 19	269028 19
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500