

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Código ISO do suporte	SCLCR/L 1212F09
Tamanho da haste	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500