

**Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 4/03mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	3 mm
Código ISO do suporte	E04G SCLCR/L03
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 13
Desvio central $L_3$	2,5 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	10 mm
Comprimento total $L$	90 mm
Altura de fixação $L_2$	3,8 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 13	269028 13
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6	269028 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---