

Garant

Barra de mandrilar de HSS AH.. SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 0610/03mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	7 mm
Comprimento da cabeça L_1	24 mm
Desvio central L_3	2,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 13
Tamanho da placa	3 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Largura do pescoço L_4	6 mm
Código ISO do suporte	AH0610H SCLCR/L03
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_5	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 13	269028 13
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6