

Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	28 mm
Desvio central L_3	15,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 9
Tamanho da placa	12 mm
Projeção L_1	125 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Código ISO do suporte	AH25R SCLCR/L12
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 9	269028 9
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
