

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Desvio central L_3	11 mm
Código ISO do suporte	AH16Q SCLCR/L09
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	18 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Projeção L_1	80 mm
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500