

**Garant**

**Barra de mandril de MD E.. SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 5/03mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	6 mm
Tamanho da placa	3 mm
Código ISO do suporte	E05H SCLCR/L03
Desvio central $L_3$	3 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	10 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 19
Comprimento total $L$	100 mm
Altura de fixação $L_2$	4,8 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 19	269028 19
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6