

Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	10 mm
Código ISO do suporte	E08K SCLCR/L06
Comprimento da cabeça L_1	10 mm
Desvio central L_3	5 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	7,6 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500