

Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 0410/03mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 13
Desvio central L_3	2,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Código ISO do suporte	AH0410H SCLCR/L03
Comprimento da cabeça L_1	24 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	5 mm
Largura do pescoço L_4	4 mm
Tamanho da placa	3 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 13

269028 13

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500