

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/09mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260007 20/09 |
| GTIN | 4045197651730 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 |
| Código ISO do suporte | SCLCR/L 2020K09 |
| Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. |
| Calço | 269005 1 |
| Largura funcional L ₄ | 25 mm |
| Parafuso para calço | 269013 2 |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 17 mm |
| Tamanho da haste | 20 mm |
| Tamanho da placa | 9 mm |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 95 grau |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação | Faceamento |

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22 | 269028 22 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2 | 269028 2 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Parafuso para calço Tipo 2 | 269013 2 |
| Calço Tipo 1 | 269005 1 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |