

Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 6/03mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	7 mm
Tamanho da placa	3 mm
Desvio central L_3	3,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 19
Comprimento da cabeça L_1	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Código ISO do suporte	E06J SCLCR/L03
Comprimento total L	110 mm
Altura de fixação L_2	5,8 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 19	269028 19
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
