

Garant

Barra de mandrilar de HSS AH.. SCLCL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 0610/03mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	24 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 13
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Tamanho da placa	3 mm
Código ISO do suporte	AH0610H SCLCR/L03
Desvio central L ₃	2,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	7 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D ₅	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 13	269028 13
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6