

**Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260023 25/12  |
| GTIN             | 4045197652195 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Pastilha de corte reversível adequada            | CC.. 1204..                       |
| Desvio central $L_3$                             | 15,5 mm                           |
| Projeção $L_1$                                   | 125 mm                            |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$              | 28 mm                             |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 9                          |
| Código ISO do suporte                            | AH25R SCLCR/L12                   |
| Tamanho da placa                                 | 12 mm                             |
| Comprimento total L                              | 200 mm                            |
| Altura de fixação $L_2$                          | 23 mm                             |
| Ângulo de ajuste $\kappa$                        | 95 grau                           |
| Ø haste $D_s$                                    | 25 mm                             |
| Norma  | Norma de fábrica                  |
| Tipo de inserto                                  | esquerda                          |
| Profundidade de torneamento interior até         | 5×D                               |
| Óleo de corte                                    | HSS                               |
| Refrigeração interior                            | sim                               |
| Aplicação  | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto                                  | Barra de mandrilar                |

---

## Acessórios

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15                                   | 674248 TX15 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 9   | 269028 9    |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20                                   | 674248 TX20 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500  |

---