

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 0810/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça $L_1$	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Desvio central $L_3$	6 mm
Largura do pescoço $L_4$	8 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Código ISO do suporte	AH0810J SCLCR/L06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Comprimento total L	110 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500