

Garant**Barra de mandrilar de HSS AH.. SCLCR, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	260024
GTIN	4045197652201
Classe de artigo	29W

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	AH1216M SCLCR/L06
Código ISO do suporte	AH1012K SCLCR/L06
Código ISO do suporte	AH0810J SCLCR/L06
Código ISO do suporte	AH0608H SCLCR/L06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	8 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	18 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	14 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Altura de fixação L_2	7 mm
Altura de fixação L_2	9 mm

Altura de fixação L ₂	15 mm
Desvio central L ₃	4 mm
Desvio central L ₃	9 mm
Desvio central L ₃	7 mm
Desvio central L ₃	6 mm
Comprimento total L	150 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento total L	110 mm
Comprimento total L	125 mm
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Largura do pescoço L ₄	12 mm
Largura do pescoço L ₄	10 mm
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Projeção L ₁	50 mm
Projeção L ₁	32 mm
Projeção L ₁	25 mm
Projeção L ₁	38 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Barra de mandrilar HSS Ø da haste/tamanho da placa
0608/06

260022 0608/06

260022 0810/06

Barra de mandrilar HSS Ø da haste/tamanho da placa
0810/06

Barra de mandrilar HSS Ø da haste/tamanho da placa
1012/06

260022 1012/06

Barra de mandrilar HSS Ø da haste/tamanho da placa
1216/06

260022 1216/06

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7