

**Pastilha de corte reversível por fresagem RDMX 12T3 MOEN, para fresa de cópia e plana, HBM025****Dados do pedido**

Número do pedido	212287 UNI
GTIN	4069515014908
Classe de artigo	22A

Descrição**Versão:**

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_{pm\acute{a}x} = 2,5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	RDHX 12T3 MOEN
Tipo	HBM025
Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado	260	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	240	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	220	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	150	P
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado	120	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	220	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	180	M
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		