

Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 0608/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Código ISO do suporte	AH0608H SCLCR/L06
Comprimento da cabeça L ₁	25 mm
Desvio central L ₃	4 mm
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	8 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L ₂	7 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500