

Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	6 mm
Comprimento da cabeça L ₁	10 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central L ₃	6 mm
Código ISO do suporte	E10K SCLCR/L06
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L ₂	9,6 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500