

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SCLCL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/09mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	E16R SCLCR/L09
Desvio central L_3	10 mm
Comprimento da cabeça L_1	16 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	18 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15