

Barra de mandril HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1012/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura do pescoço L ₄	10 mm
Tamanho da placa	6 mm
Desvio central L ₃	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L ₁	38 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	14 mm
Código ISO do suporte	AH1012K SCLCR/L06
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500