

Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Desvio central L_3	8 mm
Código ISO do suporte	E12M SCLCR/L06
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	14 mm
Comprimento da cabeça L_1	10 mm
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L_2	11,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500