

Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Tamanho da placa	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Código ISO do suporte	E20S SCLCR/L09
Desvio central L_3	12 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	23 mm
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	19 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandril

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500