

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 0810/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Código ISO do suporte	AH0810J SCLCR/L06
Desvio central L_3	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Tamanho da placa	6 mm
Largura do pescoço L_4	8 mm
Comprimento total L	110 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500