

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Tamanho da placa	6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Projeção L_1	50 mm
Código ISO do suporte	AH10K SCLCR/L06
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500