

Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Desvio central L_3	10 mm
Código ISO do suporte	E16R SCLCR/L09
Comprimento da cabeça L_1	16 mm
Tamanho da placa	9 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	18 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500