

Garant

Barra de mandril de HSS AH.. SCLCL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 1012/06mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	7 mm
Código ISO do suporte	AH1012K SCLCR/L06
Tamanho da placa	6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Largura do pescoço L_4	10 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	14 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Comprimento da cabeça L_1	38 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8