

**Barra de mandril HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1216/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura do pescoço L <sub>4</sub>	12 mm
Tamanho da placa	6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	18 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	9 mm
Código ISO do suporte	AH1216M SCLCR/L06
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	15 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500