

Jogo de barras de mandrilar MD, esquerda



Dados do pedido

Número do pedido	260019
GTIN	4045197651945
Classe de artigo	29W

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	E12M SCLCR/L06
Código ISO do suporte	E10K SCLCR/L06
Código ISO do suporte	E08K SCLCR/L06
Altura de fixação L ₂	9,6 mm
Altura de fixação L ₂	11,5 mm
Altura de fixação L ₂	7,6 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	12 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	10 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	14 mm
Desvio central L ₃	6 mm
Desvio central L ₃	5 mm
Desvio central L ₃	8 mm

Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Barra de mandrilar MD Ø da haste/tamanho da placa 8/06	260017 8/06
Barra de mandrilar MD Ø da haste/tamanho da placa 10/06	260017 10/06
Barra de mandrilar MD Ø da haste/tamanho da placa 12/06	260017 12/06