

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Projeção L ₁	60 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Desvio central L ₃	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	AH12M SCLCR/L06
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	14 mm
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500